

Garant
VHM HPC mikro svrdo, TiAlN, Ø DC +0,004: 0,25-Xmm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	121220 0,25-X
GTIN	4062406228750
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

Visokoučinkovita minijturna svrdla **svrlo dugačkim žljebovima**.
Ø drške 3 h6 za termoskupljajući prihvatač.
Izvršna koncentričnost te precizno brušeno za
primjenu HPC-a kod obrade čelika.
Tolerancija: Nazivni promjer Ø + 0,004 mm.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Vrijeme dostave: 8 radnih tjedana.

Minimalna količina: 15 komada.

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

Zadržavamo pravo na isporuku do 3 komada više od naručene količine.

Tehnički opis

Ø-područje	0,25 - 0,29 mm
Ukupna duljina L	38 mm
Standard	Norma proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	0 / 0,004
Ø drške D_s	3 mm
Broj oštrica Z	2
Tolerancija drške	h6
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	3,5 mm
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	VHM
Tip	N
Kut vrha	130 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Polustandardno	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	20 m/min	S
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
CuZn	prikladno	140 m/min	N

Uni	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima