


Garant**Brusni disk (CER), Ø 76,2 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553923 120
GTIN	4045197805379
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Optimalna kombinacija brusnih tanjura i brusnih ploča pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena ploče rukom, također nakon teške obrade.

Centrični dosjed brusnog lista, čime se postiže rotacija bez vibracije.

Keramičko zрно (CER) idealno za obradu plemenitog čelika i legura nikla. Veliki volumen odrezivanja i hladno brušenje.

Upotreba:

Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Ostale dimenzije i granulacije dostupne na upit.

Tehnički opis

Granulacija	120
Ø ploče	76,2 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zрно (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Atribut imena proizvoda	Ø 76,2 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo
Vanjski Ø 75M mm

553920 75M