

Garant**Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 5×D midi, tip: 10R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319463 10R
GTIN	4062406309299
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8×D.

Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s 7×D, odn. drška $\varnothing D_2 = 25$ mm dostupno na upit.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_2	109 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Stezni $\varnothing D_1$	10 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Smjer rezanja	desno
\varnothing drške D_2	32 mm
C	1 mm

Polumjer R	1,2 mm
Odstupanje Z od osovine	11 mm
Duljina drške L _s	53 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Stabilizator držača za unutarnje tokarenje