

**Ravna brusilica, tip: GGS28LCE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, praktična ravna brusilica za višestruke radove brušenja.

- **Constant-Electronic za konstantni broj okretaja i pri visokom stupnju opterećenja.**
- **Novi zatezni sustav za fiksiranje brusnih zatika za precizan rad, bez zazora.**
- **Mekani zalet i KickBack Stop: prepoznaje blokiranje, trenutno isključuje motor.**
- **Impregnirane četkice motora za visoki stupanj zaštite motora.**
- **Dugi vijek trajanja pomoću direktnog hlađenja i dvostruko apresvučenog kugličnog ležaja.**
- **6-stupanjski predodabir broja okretaja za različite materijale.**
- **S dugačkim, tankim brusnim vretenom – posebno prikladnim za primjenu na teško pristupačnim mjestima.**

Dio isporuke:

Uključujući stezna kliješta 6 mm, 2 stezna ključa SW 19.

Tehnički opis

Prihvat snaga	650 W
Oznaka proizvođača	GGs 28 LCE
Težina	1,6 kg
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
maksimalne vibracije prema EN	14 m/s ²
Raspon broja okretaja	10000 - 28000 min ⁻¹

maksimalni Ø steznih klješta	6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica