

Garant**Utični alat s račnom za bitove, Prihvat nastavaka: 1/4col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Račnu se može prebacivati za hod udesno ili ulijevo.

Upotreba:

Za bitove sa 6-kutnom drškom prema DIN ISO 1173, C 6,3 i E 6,3 (1/4 cola).

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Opteretivost utičnih alata ograničena je s obzirom na otvor ključa i može biti manja od kapaciteta momentnog ključa.

Tehnički opis

Širina b	17,5 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Trajna opteretivost	15 Nm
Broj zubi	60
Prihvat nastavaka	1/4 col
Utična drška	9×12 mm
osni razmak S	17,5 mm
Visina h	12,4 mm
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Preklopna čegrtaljka	da
Alat s funkcijom račne	da
Vrsta proizvoda	Utični alat s računom za bitove