

Garant**Uređaj za umjeravanje alata VG Basic, tip: VGBASIC****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

- **Dodirni zaslon od 10 cola s operativnim sustavom Windows 10.**
- **Fokus na intuitivno i iznimno jednostavno rukovanje.**
- **Fino podešavanje obje osi (X / Z).**
- **Precizni SK 50 konus s igličnim ležajem.**
- **Priključak komprimiranog zraka min. 5 bar.**
- **Digitalna kamera s povećanjem od 17 puta.**
- **Kružno odn. pogonsko vreteno pri maks. 5 µm.**

Upotreba:

Za mjerenje i umjeravanje alata na stroju / obradnim centrima.

Dio isporuke:

SK 50 konus s igličnim ležajem, softver za mjerenje na svim važnijim stranim jezicima i spiralno pneumatsko crijevo od 3 metra, uključujući i spojnicu od 1/4 cola.

Dodatni pribor:

- **Donji ugradbeni ormar br. 354767.**
- **Adaptori br 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**
- **Tiskač etiketa br. 085505, vel. LW550.**
- **Etikete br. 085565.**
- **Trn za baždarenje br. 355105, vel 90 (pri primjeni alata SK 50).**
- **Ploča br. 355102, vel. 1.**
- **Skidač srha za bridove br. 354788.**
- **Poklopac br. 354789 vel. 1.**

Tehnički opis

Dubina	260 mm
širina baze	580 mm
Visina	710 mm
Opterećenje vretena	50 kg
Mjerno područje Z	400 mm
Težina	40 kg
Mjerno područje X	400 mm
Brzo podešavanje	pneumatski
Mjerni postupak	Obrada slike Touchscreen od 10 cola
Upravljačka jedinica	PS-mjerna elektronika
Ukupna širina	975 mm
Osnovni prihvat	SK 50
Priključak	100-230 V / 50-60 Hz
Točnost mjerenja	0,01 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Serijski	VG Basic
Vrsta proizvoda	Postavni uređaj