

Garant**VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 9,3 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122432 9,3 |
| GTIN | 4045197539885 |
| Razred artikla | 11E |

Opis**Izvedba:**

Poprečna rezna oštica sa visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre. Izvrsno odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući 4 unutarnja kanala za hlađenje. Ravne glavne rezne oštrice s laganim zaobljenjem bridova i posebnim profilom žlijebova proizvode kratke odvojene čestice. Posebna prevlaka za dugi vijek trajanja i veliki volumen odrezivanja.

Preporuka:**Maksimalna dubina rupe:**

duljina steznih utora (vidi tablicu) minus 1,5×nazivni Ø.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Strategija rezanja: HPC

Standard: DIN 6537 K

Tolerancija nazivnog Ø: m6

Broj oštrica Z: 2

Polustandardno: da

Tolerancija nazivnog Ø: m6

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 : 33,1 mm

Ukupna duljina L: 89 mm

Ø drške D_3 : 10 mm

Posmak f u Inconel®-u: 0,12 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|-----------------|--------|
| Nazivni Ø D_c | 9,3 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |

| | |
|--|------------------|
| Tolerancija drške | h6 |
| Posmak f u Inconel®-u | 0,12 mm/okr |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 47 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | m6 |
| Ø drške D _s | 10 mm |
| Ukupna duljina L | 89 mm |
| Standard | DIN 6537 K |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂ | 33,1 mm |
| Polustandardno | da |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| Dubina provrta do | 4×D |
| Kut vrha | 140 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Strategija rezanja | HPC |
| Prsten u boji | pink |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |