



## Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova, tip: EKF300



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Razred artikla	07E

### Opis

#### Izvedba:

Stroj za faziranje s nježnim zaletom i termičkom zaštitom u kompaktnom dizajnu za obradu ravnih rubova, unutarnjih i vanjskih radijusa kao i rupa od  $\varnothing$  22 mm. Fino podešavanje omogućava lagano faziranje do poravnanja kao i široko faziranje. S poboljšanom glavom noža za smanjene sile rezanja. Rub od 30° – širina kontinuirana 0 - 5 mm.

#### Dio isporuke:

Uključuje glodalo, **3 HM** rezne ploče, sakupljač strugotina br. 084520, transportni kovčeg.

#### Napomena:

Potrebna visina brida obratka najmanje 2 mm za dobro vođenje.

### Tehnički opis

Duljina	310 mm
Mrežni napon	230 V
Prihvat snaga	1500 W
Težina	4 kg

maksimalan broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
Visina	295 mm
Oznaka proizvođača	EKF300
širina	138 mm
Faza	30°
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova

## Pribor

Garnitura HM izmjenjivih reznih pločica, 3-dijelni SHM 200 za čelik tip SHM200	078128 SHM200
Alat za glodanje 3-oštrice tip ZFR300	078133 ZFR300
Zamjenski vijak za EFK izmjenjive pločice izvedba SCREW	078127 SCREW