

**HOLEX****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302957 16
GTIN	4062406231019
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Oblik A.

**Upotreba:**

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Vanjski Ø D	32 mm

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Stežni $\varnothing D_1$	16 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala