

**HOLEX****Alat za savijanje bakrenih cijevi, za vanjski Ø cijevi: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	821310 12
GTIN	4062406237554
Razred artikla	82A

**Opis****Izvedba:**

Kut savijanja do 180° kod najmanjeg mogućeg polumjera bez izobličenja cijevi. Segment za savijanje s namještanjem stupnjeva.

Lagana konstrukcija za jednostavan rad. Protuklizna ručica.

**Upotreba:**

Za savijanje mekih bakrenih cijevi. Budući da se kliješta može postaviti i centralno na cijev, kontra-lukove se može saviti u svim smjerovima bez prijelaza i bez zasjeka.

**Tehnički opis**

Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi)	36 mm
za vanjski Ø cijevi	12 mm
maksimalan kuta savijanja	180 stupanj
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje