



## Vanjski mikrometar s tanjurastim mjernim površinama i vretenom koje ne se rotira, mjerno područje: 50-75mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	423005 50-75
GTIN	4062406237776
Razred artikla	42B

### Opis

#### Izvedba:

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir.  
Izvedba s vretenom koje se ne rotira.

#### Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

#### Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

### Tehnički opis

Paralelnost mjernih površina	5 $\mu$ m
Ø mjernog tanjura	19,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Kalibriranje	B2
Kalibriranje	B2
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Vreteno Ø	8 mm

Kosina osovine	0,5 mm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

### Usluge

DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

### Pribor

Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
-----------------------------	-----------