



Vanjski mikrometar s tanjurastim mjernim površinama i vretenom koje ne se rotira, mjerno područje: 75-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir.
Izvedba s vretenom koje se ne rotira.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Ø mjernog tanjura	19,5 mm
Kalibriranje	B2
Kalibriranje	B1
Kalibriranje	B2
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	75 - 100 mm
Kosina osovine	0,5 mm

Paralelnost mjernih površina	5 µm
Vreteno Ø	8 mm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75
-----------------------------	-----------