

**Garant****Pogonjeni alat, radijalni upušteni, ER25, tip: Z30-25R-IM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319917 Z30-25R-IM
GTIN	4062406241711
Razred artikla	31W

**Opis****Izvedba:**

Smanjena izvedba za veći prostor za obradu.

Izvedba IKD – s keramičkim brtvama, pritisak do 70 bara, moguć rad na suho.

Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.

Može se koristiti na **zvjezdastom turetu**. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara. Poravnavanje putem **standardne pin letvice**.

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min<sup>-1</sup>.

**Prednost:**

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

**Upotreba:**

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

**Odgovara :**

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

**Dio isporuke:**

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

**Dodatni pribor:**

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745.

**Napomena:**

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Kod glodanja u teškim uvjetima preporučuje se varijanta s konusnim valjkastim ležajevima (na zahtjev).**

Stezanje alata: ER25

l<sub>1</sub>: 96 mm

b<sub>1</sub>: 15 mm

b<sub>2</sub>: 83,5 mm

h<sub>1</sub>: 64 mm

x: 70 mm

Hlađenje: eksterno

**Tehnički opis**

l <sub>1</sub>	96 mm
h <sub>1</sub>	64 mm
b <sub>1</sub>	15 mm
b <sub>2</sub>	83,5 mm
x	70 mm
Hlađenje	eksterno
Prihvata	ER25
VDI veličina	30
Stezanje alata	ER25
Vrsta proizvoda	Alat na pogon

**Pribor**

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 za veličinu ER čahura 25

319802 25

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER  
čahura 25

---

319804 25