



Alat za čišćenje, Ø drške d1: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	358952 20
GTIN	4060576125374
Razred artikla	33T

Opis

Prednost:

- Povoljna jedinica za fleksibilnu automatizaciju stroja.
- Brzo, automatizirano čišćenje za maksimalnu iskorištenost stroja.
- Vremena kada se obrađuje materijalsmanjuse do minimuma.
- Povišena sigurnost za poslužitelja stroja.
- Radno područje od 360 °.
- Za prihvata u sustavima držača alata s unutarnjim hlađenjem po želji.

Funkcija:

Uređaj za čišćenje pokreće se hidraulički pomoću maziva za strojeve (filtrirano, maks. veličina čestica 30 µm) ili pneumatski filtriranim zrakom prema ISO 8573-1:2010.
Iz mlaznica na kuglastoj glavi izlazi snažan mlaz zraka ili rashladnog sredstva za podmazivanje, koji se istiskuje iz prihvata alata kroz rupu na vretenu uređaja za čišćenje. Glavu je moguće dodatno okretati prilikom postupka i time se doseže i posljednji kut radnog prostora.
Vijci za zatvaranje i umeci za prigušivanje mijenjaju mlaz za čišćenje.

Tehnički opis

Duljina D (L)	78 mm
---------------	-------

List s podacima

L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
maksimalan broj okretaja	100 min ⁻¹
Radno područje	360 stupanj
maks. tlak rashladnog sredstva	80 bar
Vrsta proizvoda	Alat za čišćenje