


**Weldon stezna glava oblik AD, SK 40 A = 160, Stezni Ø D1: 16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300277 16
GTIN	4062406242916
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Prihvat	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

**Pribor**

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------