


Garant

**Izmjenjiva pločica za glodanje navoja za unutarnje navoje 60°, HB7720,
korak: 0,5-1,5mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 218122 0,5-1,5 |
| GTIN | 4062406245283 |
| Razred artikla | 21D |

Opis**Izvedba:**

Veličina pločice 11.

Upotreba:

Za metričke unutarnje navoje od 60° prema DIN / ISO R 262 (DIN13).

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|--|
| Nagib navoja | 0,5 - 1,5 mm |
| Prevlaka | TiCN |
| Puni profil | ne |
| unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja |
| prikladno za navoj | M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5 |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Vrsta | HB7720 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Rezni materijal | HM |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Posmak f_z u čeliku < 1100 N/mm ² | 0,1 mm |
| Posmak f_z u INOX-u < 900 N/mm ² | 0,03 mm |
| Smjer rezanja | desno i lijevo |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 140 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 120 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 80 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 110 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | S |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 70 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 120 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |

mokro maksimalno

prikladno