


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje navoja, HB7720, navoja po colu: 6-4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218133 6-4
GTIN	4062406245405
Razred artikla	21D

Opis**Izvedba:**

Veličina pločice 16.

Upotreba:

Za unutarnje i vanjske navoje od 55° prema normi B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Tehnički opis

Prevlaka	TiCN
Navoji po colu	4 - 6
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
unutarnja/vanjska primjena	Izvana
Nagib navoja	4,233 mm
prikladno za navoj	2 1/4-6; 2-4,5
Broj oštrica Z	1
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Veličina pločice	16 mm
Posmak f_z u čeliku < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Posmak f_z u INOX-u < 900 N/mm ²	0,03 mm
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	80 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	K
CuZn	prikladno	120 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

