

## Garant

### Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 18X1,5



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139265 18X1,5
GTIN	4045197509581
Razred artikla	11H

#### Opis

##### Izvedba:

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 374). Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.

**Inovativan poligonalan oblik** omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** ujedno i kod **materijala velike čvrstoće**.

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

$\varnothing$  drške  $D_s$ : 14 mm

4-kutna drška  $\square$ : 11 mm

$\varnothing$  osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 17,35 mm

#### Tehnički opis

$\varnothing$ navoja	18 mm
Broj steznih utora	8
Broj oštrica Z	8
$\varnothing$ drške $D_s$	14 mm
4-kutna drška $\square$	11 mm
Ukupna duljina L	110 mm
$\varnothing$ osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	17,35 mm

Dubina navoja	54 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Veličina navoja	M18×1,5
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja