



## List tračne pile bi-alfa-kobalt, 15 m, širina mm / zubi po colu: 10/6H



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	172100 10/6H
GTIN	4045197253699
Razred artikla	16F

### Opis

#### Izvedba:

**Normalni raspored zubi** – konstantan korak zubi s **0°-reznim kutom** nezavarena izvedba, u zatvorenoj plastičnoj kutijici.

**bi-alfa-kobalt: Visokoučinkovita bimetalna traka za pilu** od **opružnog čelika** s visokim udjelom kroma i HSS-vrhovima zubi (67-69 HRC) legiranih kobaltom (M42). **Ekstremna tvrdoća vrhova zuba, fleksibilno tijelo lista**, s rolama po 15 m.

#### Upotreba:

Naročito prikladni za manje i srednje presjeke (do maksimalne duljine zahvata od 70 mm).

#### Napomena:

- **Normalno ozubljenje 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombinirano ozubljenje 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

### Tehnički opis

Kut nagiba	10 stupanj
širina	10 mm
Debljina	0,9 mm

Ozubljenje	normalno
Atribut imena proizvoda	15 m
Duljina	15 m
Vrsta proizvoda	Metalni list pile

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	100 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	60 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	S
GG(G)	prikladno	40 m/min	K
CuZn	prikladno	60 m/min	N
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		