



Strojni ureznik HSS/E oblik CS, TiN, M: M5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132700 M5
GTIN	4045197072481
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice.

Mala sklonost za navarivanje materijala.

(Oblik CS) 2 – 3 brzine rezanja – sa zasjekom. **Razred tolerancije: ISO 2 6H**

Prednost:

Izuzetno stabilan, optimalno vlastito vođenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 70 mm

Ø drške: 6 mm

Ø jezgrene rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,8 mm
Broj oštrica Z	3
Kut narezivanja	50 stupanj
Ø navoja	5 mm
Ø jezgrene rupe	4,2 mm
Standard	DIN 371

Ø drške	6 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	70 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	CS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	zeleno