

**CNMG 09T304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 09T304 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HBT130
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	TiCN

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	MF
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje