


**CNMG 09T304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250188 HBT020 |
| GTIN           | 4062406256111 |
| Razred artikla | 22D           |

**Opis**

CNMG 09T304 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 280 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dubina reza $a_p$                 | 0,8 - 5 mm        |
| Broj zamjena/oštrica              | 4                 |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 100 - 280 m/min   |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,45 mm/okr |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm            |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | CNMG 120404       |
| Lomač odvojenih čestica           | PM                |

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Prevlaka          | TiCN                               |
| Glavna primjena   | P                                  |
| Vrsta             | HBT020                             |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid                      |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada                   |
| Rezni materijal   | HM                                 |
| Vrsta proizvoda   | Okretna rezna pločica za tokarenje |