

**CNMG 120408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120408 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MR
Dubina reza a_p : 2 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,55 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	2 - 6 mm
Vrsta	HBT130
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	M

Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Lomač odvojenih čestica	MR
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,15 - 0,55 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje