

**DNMG 110404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 110404 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta	HBT130
Prevlaka	TiCN
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak $f$	0,15 - 0,45 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje