

**CNMG 160612, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160612 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MR
Dubina reza a_p : 2 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,55 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	TiCN
Dubina reza a_p	2 - 6 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	HBT130
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Rezni materijal	HM

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,15 - 0,55 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	MR
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje