


**CNMG 160608, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160608 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PR
Dubina reza a_p : 1,8 - 6 mm
Posmak f : 0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	HBT020
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PR

Prevlaka	TiCN
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Dubina reza a_p	1,8 - 6 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje