


DNMG 150604, Vrsta: HBT130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150604 HBT130 Vrsta: HBT130
 Lomač odvojenih čestica: MF
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,45 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Prevlaka	TiCN
Vrsta	HBT130
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	MF
Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje