

**DNMG 150608, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150608 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Lomač odvojenih čestica	PM
Vrsta	HBT020
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608

Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje