

**DNMG 150608, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150608 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	M
Vrsta	HBT130
Prevlaka	TiCN
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	MM

Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a _p	0,5 - 5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje