

**DNMG 150608, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 150608 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MR  
Dubina reza  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 180 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	2 - 6 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	HBT130
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	MR

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	40 - 180 m/min
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Posmak f	0,15 - 0,55 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje