

**SNMG 120408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Prevlaka	TiCN
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Vrsta	HBT130
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Lomač odvojenih čestica	MM

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje