

**TNMG 160404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Lomač odvojenih čestica	MF
Vrsta	HBT130
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje