

**WNMG 080404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Razred artikla	22D

**Opis**

WNMG 080404 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	MF
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	MF
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN

Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HBT130
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje