

**WNMG 080408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MR
Dubina reza a_p	2 - 6 mm
Glavna primjena	MF
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Rezni materijal	HM
Vrsta	HBT130
Prevlaka	TiCN
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Posmak f	0,15 - 0,55 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje