


**CCMT 09T304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 09T304 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	PF
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Vrsta	HBT020
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje