

**DCMT 11T308, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Glavna primjena	MF
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	M
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HBT130
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje