


**DCMT 11T308, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PF
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Vrsta	HBT020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Prevlaka	TiCN
Dubina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje