


**DCMT 11T302, Vrsta: HBT130**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Razred artikla	22D

**Opis**

DCMT 11T302 HBT130 Vrsta: HBT130  
 Lomač odvojenih čestica: MM  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,05 - 0,35 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	MM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Vrsta	HBT130

Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	MF
Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje