


**SCMT 09T304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Vrsta	HBT020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	PF
Dubina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Prevlaka	TiCN

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje