


**TCMT 110204, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Razred artikla	22D

**Opis**

TCMT 110204 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PF
Broj zamjena/oštrica	3
Prevlaka	TiCN
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 330 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HBT020
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje