


**SCMT 09T304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Prevlaka	TiCN
Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HBT020
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Lomač odvojenih čestica	PM
Broj zamjena/oštrica	4

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje