

**SCMT 120404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Razred artikla	22D

Opis

SCMT 120404 HBT130 Kutni radijus: 0,4 mm
Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	MM
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HBT130
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje