

**SCMT 09T304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	HBT130
Lomač odvojenih čestica	MM
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje