

**TCMT 110204, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 110204 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	TiCN
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HBT130
Lomač odvojenih čestica	MM
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Glavna primjena	M
Dubina reza a _p	0,3 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje