


**TCMT 110204, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 110204 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Vrsta	HBT020
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje