

Garant**Strojni urezник, bez prevlake, G: G1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133300 G1/4
GTIN	4045197074515
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Upotreba:****Za cilindrični Whitworth cijevni navoj** DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Rezni materijal: HSS E

Navoji po colu: 19

Ø navoja: 13,16 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,8 mm

Tehnički opis

Ø navoja	13,16 mm
Nagib navoja	1,337 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	19
Ø osnovne rupe	11,8 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	11 mm
Ukupna duljina L	100 mm

4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	39,48 mm
Veličina navoja	G1/4
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		