

Garant
VHM svrdlo IK jednosmjerno DIN 6535 HA, Dijamant, Ø DC m7: 7 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	122532 7
GTIN	4062406349189
Razred artikla	11Y

Opis
Izvedba:

S dijamantnom prevlakom sp³ najnovije generacije, za sigurni proces obrade vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita. S oštrim kutom od 90° i specijalnom geometrijom kako bi se izbjeglo raslojavanje.

Zahvaljujući **dvostrukoj reznoj oštrici** pri optimalnim uvjetima primjene moguće je proizvesti visokoprecizne rupe (**cilindričnost < 15 µm** i do **osnovnog stupnja tolerancije IT 7**). Manje razvijanje topline zahvaljujući **unutarnjem hlađenju** dozvoljava **veće brzine i posmake**.

Preporuka:
Maksimalna dubina bušenja:

duljina spirale(vidi tablicu) minus 1,5×nazivni Ø.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Isporučivo u dimenzijama 1/100 u skladu s tablicom.

Tolerancija nazivnog Ø: m7

Broj oštrica Z: 2

Ø-područje (1/100 dimenzije): 6,01 - 7,99 mm

preporučena maksimalna dubina bušenja L₂: 42,5 mm

Ukupna duljina L: 91 mm

Ø drške D₃: 8 mm

Posmak f u GFK CFK-u: 0,11 mm/okr

Tehnički opis

Tolerancija nazivnog Ø	m7
Ukupna duljina L	91 mm
Broj oštrica Z	2

Ø-područje (1/100 dimenzije)	6,01 - 7,99 mm
Nazivni Ø D _c	7 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	42,5 mm
Tolerancija drške	h6
Ø drške D _s	8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	53 mm
Posmak f u GFK CFK-u	0,11 mm/okr
Prevlaka	Dijamant
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Dubina provrta do	5×D
Kut vrha	90 stupanj
Smjer rezanja	desno
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo