

**VBMT 160404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Razred artikla	22D

Opis

VBMT 160404 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MF
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MF
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Rezni materijal	HM
Vrsta	HBT130
Glavna primjena	M

Prevlaka	TiCN
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje