

**VCMT 110304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Lomač odvojenih čestica	MM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiCN
Vrsta	HBT130
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm

Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje