

Garant
Strojni ureznik, bez prevlake, G: G1/2

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133300 G1/2
GTIN	4045197074539
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Sa zasjekom.
Upotreba:
Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Rezni materijal: HSS E

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 20,96 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

 Ø drške D_s: 16 mm

4-kutna drška □: 12 mm

Ø osnovne rupe: 19 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	19 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,814 mm
Ø navoja	20,96 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	14
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	16 mm

Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	12 mm
Dubina navoja	62,88 mm
Veličina navoja	G1/2
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		